

Муфта
EAMD-42-40-16-16X25-U
Номер деталі: 8203726

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	16 мм
Діаметр захвату 2	16 мм
Розмір	42
Номінальна довжина	40 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	38 кг·мм²
Передаваний крутний момент	21 Н·м
Вага продукту	194 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS