

Трубка пластикова
PUN-H-1/2-TRT-150-CB
Номер деталі: 8203982

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø в дюймах	1/2
Радіус вигину, що залежить від витрати	0.204 фут
Мінімальний радіус вигину	0.075 фут
Примітка до застосування	TPE-U На основі ефіру
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск в залежності від температури	-14.4 psi...145 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: залежний від температури робочий тиск, див. схему, максимум 0,3 МПа при 0–60 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду)
Вогневипробування матеріалу	UL94 HB
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-31 °F...145 °F
Вага виробу за довжиною	9.46 oz/ft
Пневматичне з'єднання	Для фітинга з зовнішнім Ø 1/2"
Колір	Напівпрозорий червоний
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-U(PU)