

Напрямний блок FEN-20-50-KF

Номер деталі: 8204031

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	20
Крок	50 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F_y	520 Н
Максимальна статична сила F_y	830 Н
Максимальна сила F_z	520 Н
Максимальна сила F_z статична	830 Н
Максимальний момент M_x	15 Н·м
Максимальний момент M_x статичний	24 Н·м
Max. Moment M_y	20 Н·м
Максимальний момент M_y , статичний	31 Н·м
Максимальний момент M_z	20 Н·м
Максимальний статичний момент M_z	31 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Рухома маса	329 г
Вага продукту	888 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований