


Напрямний блок FEN-20-250-KF

Номер деталі: 8204032

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	20
Крок	250 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F _y	520 Н
Максимальна статична сила F _y	830 Н
Максимальна сила F _z	520 Н
Максимальна сила F _z статична	830 Н
Максимальний момент M _x	15 Н·м
Максимальний момент M _x статичний	24 Н·м
Max. Moment M _y	20 Н·м
Максимальний момент M _y , статичний	31 Н·м
Максимальний момент M _z	20 Н·м
Максимальний статичний момент M _z	31 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Рухома маса	569 г
Вага продукту	1128 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований