


# Напрямний блок FEN-20-125-GF

Номер деталі: 8204048

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Розмір                               | 20                                         |
| Крок                                 | 125 мм                                     |
| Положення монтажу                    | Будь-який                                  |
| Напрямна                             | Направляюча ковзання                       |
| Конструкція                          | Направляюча                                |
| Захист від вибуху                    | Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L                             |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...80 °C                             |
| Сила переміщення                     | 15 Н                                       |
| Рухома маса                          | 419 г                                      |
| Вага продукту                        | 1023 г                                     |
| Тип кріплення                        | З внутрішньою різьбою                      |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                         |
| Матеріал елемента напрямної          | Високолегована сталь                       |
| Матеріал корпусу                     | Анодований алюмінієвий сплав               |
| Матеріал плити напрямних             | Кований алюмінієвий сплав, анодований      |