

Присоска з підключенням OGVN-35-A-U

Номер деталі: 8204827

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	9.5 мм
Діаметр присоски	35 мм
Об'єм чаші присоски	4.4 см³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглі сильфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 кПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:...]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Температура навколишнього середовища	10 °C...45 °C
Вага продукту	5.1 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Колір	синій/блакитний
Твердість по шкалі Shore	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	PUR