

Адаптерна плита ОАМС-РА-М4-9

Номер деталі: 8205197

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Матеріал монтажного кронштейна	Анодований алюміній
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Монтажна плита
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування	1 Н·м
Вага продукту	215 г
Тип кріплення	Безпосереднє різьбове кріплення
Краплення присоски	Внутрішня різьба M4
Кріплення на присосках, кількість	9
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал плити	Кований алюмінієвий сплав, анодований