


Осьовий комплект EAMM-A-X48-87A

Номер деталі: 8210061

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Передаваний крутний момент	17 Н·м
Вага продукту	808 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	X48
Код інтерфейсу Motor In	87A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS