

Компенсатор довжини VAL-3/8-80-F1A

Номер деталі: 8210510

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	80 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху
Робочий тиск	-0.95 бар...8 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Підходить для виробництва акумуляторів зі зниженими значеннями Cu/Zn/Ni (F1a)
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	275 г
Тип кріплення	3 зовнішньою різьбою M25x1,5
Краплення присоски	Внутрішня різьба G3/8
Приєднання вакууму	Внутрішня різьба G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал захвату	Алюміній ПОМ Високолегована нержавіюча сталь