

Компенсатор довжини VAL-M5-5-F1A

Номер деталі: 8214722

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху
Робочий тиск	-0.95 бар...8 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Підходить для виробництва акумуляторів зі зниженими значеннями Cu/Zn/Ni (F1a)
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	25 г
Тип кріплення	3 зовнішньою різьбою M16x1
Краплення присоски	Внутрішня різьба M5
Приєднання вакууму	Внутрішня різьба M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал захвату	Алюміній POM Високолегована нержавіюча сталь