

Паралельний осьовий комплект EAMM-U-87-T46-82AA-147

Номер деталі: 8223789

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	87
Центральна відстань	147 мм
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	3000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Момент інерції маси	41.2 кг·мм²
Обертний момент приводу на холостому ходу	0.22 Н·м
Передаваний крутний момент	3 Н·м
Вага продукту	1145 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	T46
Код інтерфейсу Motor In	82AA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS