

З'єднувальна втулка EAMC-H-15-7-GB8-8

Номер деталі: 8228650

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	8 мм
Розмір	15
Номінальна довжина	12,4 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.191 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	2 Н·м
Вага продукту	4 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS