

З'єднувальна втулка EAMC-H-30-10-GB16-14

Номер деталі: 8228660

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	14 мм
Розмір	30
Номінальна довжина	20,7 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	3,2 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	13,5 Н·м
Вага продукту	23 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS