

З'єднувальна втулка EAMC-H-35-13-GB16-19

Номер деталі: 8228661

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	19 мм
Розмір	30/35
Номінальна довжина	23.4 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	5.8 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	15 Н·м
Вага продукту	31 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS