


Розподільник з роликовим важелем R-3-1/4-B

Номер деталі: 8985

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	600 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	G1/4
Робочий тиск	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Конструкція	сідло поршня
Номінальний розмір	7 мм
Тип контролю	прямий
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Сила приведення в дію	26 Н
Вага продукту	230 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском