


# Розподільник ручний H-3-1/4-B

Номер деталі: 8987

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Функція клапана                                                  | 3/2 бістабільний          |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 600 л/хв                  |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | G1/4                      |
| Робочий тиск                                                     | -0.95 бар...10 бар        |
| Конструкція                                                      | Дискове сидло             |
| Номінальний розмір                                               | 7 мм                      |
| Тип контролю                                                     | прямий                    |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L         |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C            |
| Момент спрацьовування                                            | 0.5 Н·м                   |
| Вага продукту                                                    | 320 г                     |
| Тип кріплення                                                    | з наскрізним отвором      |
| Пневматичний порт 1                                              | G1/4                      |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | G1/4                      |
| Пневматичний порт 3                                              | G1/4                      |
| Матеріальні ущільнення                                           | NBR                       |
| Матеріал корпусу                                                 | Алюміній литий під тиском |