

## Металева трубка з пластиковим покриттям PM-4

Номер деталі: 9084

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                               | Значення                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                               | 6 мм                                           |
| Радіус вигину, що залежить від витрати    | 19 мм                                          |
| Внутрішній Ø                              | 3.92 мм                                        |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.95 бар...30 бар                             |
| Робоче середовище                         | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Відповідність LABS                        | VDMA24364-B2-L                                 |
| Температура навколишнього середовища      | -29 °C...65 °C                                 |
| Вага виробу за довжиною                   | 0.024 кг/м                                     |
| Колір                                     | Чорний                                         |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS                             |
| Матеріал трубки                           | Кований алюмінієвий сплав<br>PE                |