



# Клапан перемикання тиску VD-3-РК-3

Номер деталі: 9270

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 100 л/хв                                                        |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | РК-3                                                            |
| Робочий тиск                                                     | 0.18 МПа...0.8 МПа<br>1.8 бар...8 бар                           |
| Номінальний розмір                                               | 2.5 мм                                                          |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 0 - відсутність корозійного напруження                          |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                  |
| Вага продукту                                                    | 220 г                                                           |
| Тип кріплення                                                    | з наскрізним отвором                                            |
| Пневматичний порт 1                                              | РК-3                                                            |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | РК-3                                                            |
| Пневматичний порт 3                                              | РК-3                                                            |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                              |