

Прохідний фітинг з накидною гайкою SCK-PK-3-KU

Номер деталі: 9387

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	2.4 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	перегородка
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Пневматичний порт 1	Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм Для ніпеля внут. Ø 3 мм з накидною гайкою
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 мм з гайкою
Матеріал накидної гайки	POM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гайки	POM
Матеріал конектора	POM