

Адаптер
AD-G1/4-1/4NPT-I
Номер деталі: 9396

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	7.95 мм
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 бар...10 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1	11 Н·м
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 2	12 Н·м
Номинальний момент затягування	9.05 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	24.22 г
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба 1/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	PVC
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь