

**Адаптер**  
**AD-G3/8-3/8NPT-I**  
Номер деталі: 9397

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                                | Значення                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Номинальний розмір                                         | 11.5 мм                  |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні            | -0.95 бар...10 бар       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                            | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS                                         | VDMA24364-B1/B2-L        |
| Температура навколишнього середовища                       | -10 °C...60 °C           |
| Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1 | 25 Н·м                   |
| Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 2 | 22 Н·м                   |
| Номинальний момент затягування                             | 38.5 Н·м                 |
| Допустимий номінальний моменту затягування                 | ± 20 %                   |
| Вага продукту                                              | 25.3 г                   |
| Пневматичний порт 1                                        | Зовнішня різьба G3/8     |
| Пневматичне з'єднання 2                                    | Внутрішня різьба 3/8 NPT |
| Інформація про матеріали                                   | Відповідно до RoHS       |
| Матеріальні ущільнення                                     | PVC                      |
| Матеріал корпусу                                           | Оцинкована сталь         |