


Прохідний фітинг з накидною гайкою QSK-M5-PK-3-B

Номер деталі: 9424

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	2.4 мм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	перегородка
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент затягування	1.33 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 мм з гайкою
Матеріал накидної гайки	Анодований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гайки	Оцинкована сталь
Матеріал конектора	Анодований алюмінієвий сплав