


Вилка штока SG-M48X2

Номер деталі: 9583

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Розмір | M48x2 |
| Відповідає стандарту | ISO 8140 |
| Різьбове з'єднання | Внутрішня різьба M48x2 |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Сплави з масовим вмістом міді більше 1% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C...150 °C |
| Вага продукту | 10029 г |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал болта | Сталь Оцинкований |
| Матеріал вилки | Сталь Оцинкований |
| Матеріал гайки | Сталь Оцинкований |