

Адаптер
AD-3/8NPT-G3/8-I
Номер деталі: 9626

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	11.5 мм
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 бар...10 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1	22 Н·м
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 2	25 Н·м
Вага продукту	25.98 г
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба 3/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	PVC
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь