

Адаптер
AD-1/2NPT-G1/2-I
Номер деталі: 9627

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	14.3 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.95 бар...10 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1	28 Н·м
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 2	40 Н·м
Вага продукту	48.48 г
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба 1/2 NPT
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	PVC
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь