

Подвійний ніпель E-G3/8-3/8NPT

Номер деталі: 9632

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	11.5 мм
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 1	25 Н·м
Максимальний момент докручування пневматичного з'єднання 2	22 Н·м
Номінальний момент затягування	38.5 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	25.5 г
Пневматичний порт 1	G3/8
Пневматичне з'єднання 2	3/8 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS