

Chèn chỉ thị
MCL-230AC
Số bộ phận: 10001

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	12 g
Cổng nối điện	Dạng A Phích cắm theo DIN EN 175301-803
Điện áp hoạt động danh định AC	230 V
Tần số điện lưới	50 Hz...60 Hz
Dao động điện áp cho phép	-20 % / +15 %
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ	PA6-gia cố