

Van giới hạn
SDK-4-PK-3
Số bộ phận: 10033

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	3/2 đóng đơn ổn định
Kiểu vận hành	cơ khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	16 l/ph
Cổng nối làm việc bằng khí nén	PK-3
Áp suất vận hành	0 bar...8 bar
Cấu trúc xây dựng	Đế cầu
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Chiều rộng định mức	0.6 mm
Chức năng khí xả	có thể điều tiết
Nguyên lý bít	mềm
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lực kích hoạt	17 N
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	PK-3
Cổng nối khí nén 2	PK-3
Cổng nối khí nén 3	không được gom