

Bộ hiển thị áp suất
OH-8-GE
Số bộ phận: 10091

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Áp suất vận hành	-0.1 MPA...0.8 MPA -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Cổng nối khí nén	Núm cấm PK-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS