


Van từ điện
SVS-4-1/8
Số bộ phận: 10192

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	4/2 đơn ổn định
Kiểu vận hành	cơ khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	120 l/ph
Cổng nối làm việc bằng khí nén	G1/8
Áp suất vận hành	0.35 MPA...0.8 MPA 3.5 bar...8 bar
Cấu trúc xây dựng	Đế pít tông
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực kích hoạt	8 N
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Cổng nối khí nén 2	G1/8
Cổng nối khí nén 3	G1/8
Cổng nối khí nén 4	G1/8
Vật liệu phủ	POM
Vật liệu của phốt	NBR TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Nhôm