

Bộ chèn giác hút OASI-20-E

Số bộ phận: 1072015

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Áp suất vận hành	0 bar...0.95 bar
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: :: -]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ xung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	0.6 g
Kiểu gắn	có thể cắm được
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu chèn hút	PE
Khả năng phát xung	0.5 bar
Vị trí lắp đặt	Chốt bên trong