

# Van khí nén dạng con lăn R/O-3-PK-3

Số bộ phận: 10748

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                                   | Giá trị                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Chức năng van                                              | Van 3/2 một coil , đóng/mở             |
| Kiểu vận hành                                              | cơ khí                                 |
| Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343) | 80 l/ph                                |
| Cổng nối làm việc bằng khí nén                             | PK-3                                   |
| Áp suất vận hành                                           | 0 bar...8 bar                          |
| Cấu trúc xây dựng                                          | Đế pít tổng                            |
| Chiều rộng định mức                                        | 2.5 mm                                 |
| Kiểu điều khiển                                            | trực tiếp                              |
| Môi chất vận hành                                          | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--:--] |
| Tuân thủ LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                             | -10 °C...60 °C                         |
| Lực kích hoạt ở vị trí ban đầu đóng                        | 10 N                                   |
| Lực kích hoạt ở vị trí ban đầu mở                          | 15 N                                   |
| trọng lượng sản phẩm                                       | 18 g                                   |
| Kiểu gắn                                                   | với lỗ xuyên                           |
| Cổng nối khí nén 1                                         | PK-3                                   |
| Cổng nối khí nén 2                                         | PK-3                                   |
| Cổng nối khí nén 3                                         | PK-3                                   |
| Vật liệu của phốt                                          | NBR                                    |
| Vật liệu vỏ                                                | POM                                    |