

Khớp nối
SGA-M20X1,5
Số bộ phận: 10769

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	M20x1,5
độ lệch xuyên tâm +/-	5 mm
Bộ bù góc +/-	120 °
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cổng nối ren	Ren ngoài M20x1,5
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
Khả năng tải tối đa	9 kN
trọng lượng sản phẩm	954 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bu-lông	Thép mạ kẽm
Chất liệu của đầu có khớp nối	Thép mạ kẽm
Vật liệu cầu chì	Thép lò xo, mạ kẽm