

**Khớp nối**  
**SGA-M27X2**  
Số bộ phận: 10770

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                  |
|--------------------------------|--------------------------|
| Kích thước                     | M27x2                    |
| độ lệch xuyên tâm +/-          | 5 mm                     |
| Bộ bù góc +/-                  | 120 °                    |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                   |
| Cổng nối ren                   | Ren ngoài M27x2          |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L           |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 °C...150 °C          |
| trọng lượng sản phẩm           | 2189 g                   |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS            |
| Vật liệu bu-lông               | Thép mạ kẽm              |
| Chất liệu của đầu có khớp nối  | Thép mạ kẽm              |
| Vật liệu cầu chì               | Thép lò xo, mạ kẽm       |