

Vỏ che
EASC-H1-25-200
Số bộ phận: 1096388

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	25-200
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	482 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tiết diện che	Hợp kim nhôm rèn