

Van điện từ
MFH-3-1/8-SEU
Số bộ phận: 11121

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	3/2 đóng đơn ổn định
Cổng nối làm việc bằng khí nén	G1/8
Áp suất vận hành	0.5 bar...8 bar
Mức độ bảo vệ	IP65
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Cổng nối khí nén 2	G1/8
Cổng nối khí nén 3	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS