


Tấm chuyển đổi
EHAM-H1-32-L2-120
Số bộ phận: 1132529

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	32
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	668 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm chuyển đổi	Hợp kim nhôm rèn