

Chấu kẹp tùy chế BUB-HGPD-25

Số bộ phận: 1180949

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	25
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...60 °C
Trọng lượng sản phẩm trên mỗi hàm kẹp	138 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên và vòng măng sông
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu lõi	Hợp kim nhôm rèn