

# Chấu kẹp tùy chế BUB-HGPD-40

Số bộ phận: 1180951

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                              | Giá trị                        |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Kích thước                            | 40                             |
| Vị trí lắp đặt                        | bất kì                         |
| Lớp chống ăn mòn KBK                  | 2 - bị ăn mòn vừa phải         |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B2-L                 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | 5 °C...60 °C                   |
| Trọng lượng sản phẩm trên mỗi hàm kẹp | 445 g                          |
| Kiểu gắn                              | với lỗ xuyên và vòng măng sông |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                  |
| Vật liệu lõi                          | Hợp kim nhôm rèn               |