

Giảm âm
AMTE-M-H-G12
Số bộ phận: 1206625

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành	0 MPA...1 MPA 0 bar...10 bar
Lưu lượng ngược với không khí	2745 l/ph
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức áp suất âm thanh	92 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	30 g
Cổng nối khí nén	G1/2
Vật liệu bộ giảm chấn	Đồng đỏ
Vật liệu ngỗng vận vít	Đồng thau
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS