

**Ống nhựa
PU-9-SW**

Số bộ phận: 12134

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	11.6 mm
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	76 mm
Ø trong	9 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-35 °C...60 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.056 kg/m
Cổng nối khí nén	đối với núm cắm bên trong Ø 9 mm với đai ốc ren
Màu sắc	màu đen
Độ cứng Shore	A 91 +/-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	TPE-U(PU)