


Giảm âm
AMTC-P-PC10
Số bộ phận: 1224460

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Kích cỡ gói	1
Áp suất vận hành	0 MPA...1 MPA 0 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức áp suất âm thanh	58 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	2 g
Cổng nối khí nén	Hộp 10 mm
Vật liệu bộ giảm chấn	PE
Vật liệu ngỗng vận vít	PE
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS