


Giảm chấn
YSRW-DGC-40/50-B
Số bộ phận: 1232870

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40 50
Đệm	tự điều chỉnh đường đặc tính mềm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Phát hiện vị trí	không có
Tốc độ tác động tối đa	3 m/s
Nguyên tắc vận hành	nhấn tác động đơn lẻ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Kiểu gắn	với đai ốc khóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim