


Tấm kết nối
VABS-C8-12XB-QX-D
Số bộ phận: 1236029

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	24 mm
Số lượng tối đa vị trí van	1
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	0.48 N m...0.72 N m
Mô men xoắn siết tối đa gắn tường	1.3 N m
trọng lượng sản phẩm	30 g
Cổng nối khí điều khiển 12/14	chuẩn bị cho hộp
Cổng nối khí nén 1	chuẩn bị cho hộp
Cổng nối khí nén 3	chuẩn bị cho khối di chuyển
Cổng nối khí nén 5	chuẩn bị cho hộp
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	PA gia cố