

Khớp nối
EAMC-30-35-6-11
Số bộ phận: 123843

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	6 mm
Đường kính giá lắp 2	11 mm
Kích thước	30
Chiều dài danh nghĩa	35 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	8000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	6.1 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	7.5 N m
trọng lượng sản phẩm	45 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS