


Khớp thẳng
EAMM-A-D40-57A-S1
Số bộ phận: 1322183

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	52 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	8000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	5.87 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	6.5 N m
trọng lượng sản phẩm	350 g
Bộ truyền động mã giao diện	D40
Mã giao diện Động cơ trong	57A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS