

**Cuộn điện từ**  
**MSFW-230-50/60-DS**  
Số bộ phận: 13266

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                              | Giá trị                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Vị trí lắp đặt                        | bất kì                                                       |
| Hiển thị vị trí chuyển mạch           | không                                                        |
| Thời gian siết tối thiểu              | 10 ms                                                        |
| Thời gian bật                         | 100%                                                         |
| hệ số công suất cos {phi}             | 0.7                                                          |
| Giá trị đặc trưng cuộn dây            | 230 V AC: 50/60 Hz, nguồn khởi động 9,0 VA, nguồn giữ 7,0 VA |
| Tần số dao động cho phép              | +/- 5 %                                                      |
| Dao động điện áp cho phép             | +/- 10 %                                                     |
| Phân loại hàng hải                    | xem chứng nhận                                               |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)   | theo chỉ thị điện áp thấp của EU                             |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện       |
| Cơ quan cấp chứng chỉ                 | DNV-TAA000032X                                               |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-C1-L                                               |
| Mức độ bảo vệ                         | IP65                                                         |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -5 °C...40 °C                                                |
| Mô men xoắn siết tối đa giắc cắm      | 0.4 N m                                                      |
| trọng lượng sản phẩm                  | 55 g                                                         |
| Cổng nối điện                         | Dạng A<br>theo DIN EN 175301-803                             |
| Kiểu gắn                              | với đai ốc có khóa                                           |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                                                |
| Vật liệu cuộn dây điện từ             | Chất dẻo nhiệt rắn<br>Đồng<br>Thép                           |
| Vật liệu cuộn dây                     | Đồng                                                         |