

Nút bit QSMC-2H

Số bộ phận: 133036

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Mini
Vị trí lắp đặt	bất kì
Thiết kế	Nút bit
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...0.6 MPA -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPA...1.4 MPA -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	0.1 g
Cổng nối khí nén 1	Ống bọc cấm Ø 2 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PBT