


Điện trở xả
CACR-KL2-67-W1800
Số bộ phận: 1336617

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	600
Vị trí lắp đặt	đổi lưu tự do đọc
Năng lượng xung điện trở xả ở 380 V	10800 Ws
Năng lượng xung điện trở phanh ở 780 V	10800 Ws
Hiệu suất ở 35% ED và 20 ° C	1800 W
Công suất điện trở phanh định mức	720 W
Hiệu suất định mức điện trở phanh ở 380 V	720 W
Hiệu suất định mức điện trở phanh ở 780 V	720 W
Giá trị điện trở	67 Ohm
Giấy phép	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	4000 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên với phụ kiện tùy ý:
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS