

**Khớp nối**  
**EAMK-A-N38-38D**  
Số bộ phận: 1345947

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị        |
|--------------------------------|----------------|
| Vị trí lắp đặt                 | bất kỳ         |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %       |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm           | 85 g           |
| Bộ truyền động mã giao diện    | N38            |
| Mã giao diện khớp nối          | 38D            |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS  |